

品番：**EA425DV-1**

品名：1/8"xG1/8" 雌ユニオン(ステンス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,920円(税抜) / 7,612円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,920円(税抜) / 7,612円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/18 03:26現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



| 品名        | 規格         | 材質     | 単位 | 在庫 |
|-----------|------------|--------|----|----|
| EA425DV-1 | 1/8"xG1/8" | SUS316 | 個  | 0  |



| 品名        | 規格         | 材質     | 単位 | 在庫 |
|-----------|------------|--------|----|----|
| EA425DV-1 | 1/8"xG1/8" | SUS316 | 個  | 0  |

| 品名        | 規格         | 材質     | 単位 | 在庫 |
|-----------|------------|--------|----|----|
| EA425DV-1 | 1/8"xG1/8" | SUS316 | 個  | 0  |

仕様

|        |   |        |  |
|--------|---|--------|--|
| メーカー   | キッツ(KITZ)   | 型番     | KF-01-1  |
| 材質     | ボデー:SUS316<br>フロントフェルール:SUS316<br>バックフェルール:SUS316 | 使用流体   | 水・油・ガス・化学薬品  |
| 使用流体温度 | -196~360℃   | 適用管    | JIS G3459配管用ステンレス鋼管に規定しりSUS304TP、SUS316TPに準じる材質のステンスチューブ |
| ねじサイズ  | G1/8"   | チューブ外径 | 1/8"   |

ステンレス鋼管のチューブ配管用継手:カップルロック

フロントフェルールとバックフェルールの2重ロック構造で簡単かつ強固に接続できます

●最高使用圧力(常温時)

管厚さ0.71mm:73MPa

管厚さ0.89mm:92.81MPa

管厚さ1.0mm:104.15MPa

※使用圧力はチューブの厚みにより異なります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

