

品番：EA425DV-5

品名：1/4"xG3/8" 雌ユニオン(ステンレス製)



販売価格	8,620円(税抜)／9,482円(税込)			
カタログ価格	8,620円(税抜)／9,482円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/06 03:52現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



規格	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
品番	EA425DV-5	EA425DV-6	EA425DV-7	EA425DV-8	EA425DV-9

規格	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
品番	EA425DV-5	EA425DV-6	EA425DV-7	EA425DV-8	EA425DV-9

規格	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
品番	EA425DV-5	EA425DV-6	EA425DV-7	EA425DV-8	EA425DV-9

仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	KF-02-3
材質	ボデー:SUS316 フロントフェルール:SUS316 バックフェルール:SUS316	使用流体	水・油・ガス・化学薬品
使用流体温度	−196〜360℃	適用管	JIS G3459配管用ステンレス鋼管に規定しりSUS304TP、SUS316TPに準じる材質のステンレスチューブ
ねじサイズ	G3/8”	チューブ外径	1/4”
●最高使用圧力(常温時) 管厚さ0.71mm:73MPa 管厚さ0.89mm:92.81MPa 管厚さ1.0mm:104.15MPa ※使用圧力はチューブの厚みにより異なります。			
ステンレス鋼管のチューブ配管用継手:カップルロック			
フロントフェルールとバックフェルールの2重ロック構造で簡単かつ強固に接続できます			
RoHS対応品			

