

品番 : EA425FA-103

品名 : R 3/8"x10mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)



販売価格	2,070円(税抜) / 2,277円(税込)		
カタログ価格	2,070円(税抜) / 2,277円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/13 02:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		



寸法	単位	寸法	単位
外径	mm	長さ	mm
内径	mm	ねじ径	mm
...

締め付けジョイントシリーズ

- 標準規格(ISO 9001) 承認
- 標準規格(ISO 9001) 承認
- 標準規格(ISO 9001) 承認

ねじサイズ 推奨締め付けトルク

R3/8"	7~9N・m
R1/2"	12~16N・m
R3/4"	22~24N・m
R1"	22~30N・m

品名	規格	材質	長さ	外径	内径	ねじ径	ねじピッチ	推奨締め付けトルク
EA425FA-103	R3/8"	SUS316	10mm	10mm	6.5mm	9.525mm	1.181mm	7~9N・m

仕様

メーカー	アオイ	型番	esh-1065-3
シリーズ	es-fit	用途	ハーフユニオン
チューブ外径	10mm	チューブ内径	6.5mm
使用流体	空気、水、薬品など	使用温度	空気: -65~260°C 水: 0~100°C
取付ねじ	R3/8"	推奨締め付けトルク	22~24N・m
材質	SUS316		

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

ナットとスリーブが一体化した構造の為、作業効率が向上。

配管時のチューブがねじれにくいです。

繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。

禁油処理をおこなっています。

材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。

流量特性に優れた継手。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.