

品番 : EA425FA-104

品名 : R 1/2"x10mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)



販売価格	2,380円(税抜) / 2,618円(税込)		
カタログ価格	2,380円(税抜) / 2,618円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/13 03:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		



品名	規格	材質	単位	在庫
EA425FA-104	R1/2"x10mm	SUS316	個	3

ねじサイズ	推奨締付トルク
R1/2"	28~30N・m
R3/4"	22~24N・m
R1"	22~30N・m

ねじサイズ	推奨締付トルク
R1/2"	28~30N・m
R3/4"	22~24N・m
R1"	22~30N・m

仕様

メーカー	アオイ	型番	esh-1065-4
シリーズ	es-fit	用途	ハーフユニオン
チューブ外径	10mm	チューブ内径	6.5mm
使用流体	空気、水、薬品など	使用温度	空気: -65~260°C 水: 0~100°C
取付ねじ	R1/2"	推奨締付トルク	28~30N・m
材質	SUS316		

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

ナットとスリーブが一体化した構造の為、作業効率が向上。

配管時のチューブがねじれにくいです。

繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。

禁油処理をおこなっています。

材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。

流量特性に優れた継手。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.