


品番：EA425FB-103A

品名：R 3/8"x10mm ユニオン(エルボ` /ステンス製)



販売価格	3,250円(税抜) / 3,575円(税込)		
カタログ価格	3,250円(税抜) / 3,575円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/13 02:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		



品名	材質	規格	単位	在庫
エルボユニオン	SUS316L	R3/8"x10mm	個	3

品名	材質	規格	単位	在庫
エルボユニオン	SUS316L	R3/8"x10mm	個	3

### 仕様

メーカー	アオイ	型番	ESIL-1065-3
シリーズ	es-fit	用途	エルボユニオン
チューブ外径	10mm	チューブ内径	6.5mm
使用流体	空気、水、薬品など	使用温度	空気: -65~260℃、水: 0~100℃
取付ねじ	R3/8"	推奨締付トルク	22~24N・m
材質	SUS316L		

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

ナットとスリーブが一体化した構造の為、作業効率が向上。

配管時のチューブがねじれにくいです。

繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。

禁油処理をおこなっています。

材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。

流量特性に優れた継手。

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.