

品番：EA425FB-61A

品名：R 1/8"x 6mm ユニオン(エルボ<sup>®</sup> /ステンス製)



販売価格	2,050円(税抜) / 2,255円(税込)		
カタログ価格	2,050円(税抜) / 2,255円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/04 02:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		



品名	型番	材質	規格
エルボユニオン	EA425FB-61A	SUS316L	R1/8"x6mm

品名	型番	材質	規格
エルボユニオン	EA425FB-61A	SUS316L	R1/8"x6mm

締め付けジョイントシリーズ

- 適用流体: 空気、水、薬品
- 適用温度: チューブ標準使用圧力に準じる
- 使用温度: 空気: -65 ~ 260℃
- 使用温度: 水: 0 ~ 100℃
- シリーズ: チューブ標準品に本誌取付け、取付けの作業時間を短縮

サイズ	推奨締付トルク
R1/8"	7 ~ 9N・m
R1/4"	12 ~ 14N・m
R3/8"	22 ~ 24N・m
R1/2"	28 ~ 30N・m

仕様

メーカー	アオイ	型番	ESIL-0604-1
シリーズ	es-fit	用途	エルボユニオン
チューブ外径	6mm	チューブ内径	4mm
使用流体	空気、水、薬品など	使用温度	空気: -65~260℃、水: 0~100℃
取付ねじ	R1/8"	推奨締付トルク	7~9N・m
材質	SUS316L		

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

ナットとスリーブが一体化した構造の為、作業効率が向上。

配管時のチューブがねじれにくいです。

繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。

禁油処理をおこなっています。

材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。

流量特性に優れた継手。

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.