

品番：EA425FB-63A

品名：R 3/8"x 6mm ユニオン(エルボ[®] /ステンス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,330円(税抜) / 2,563円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,330円(税抜) / 2,563円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/06/13 04:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1026ページ | | |



| 品名 | 型番 | 材質 | 寸法 | 重量 |
|---------|-------------|---------|-------------|-------|
| エルボユニオン | ESIL-0604-3 | SUS316L | R3/8" x 6mm | 0.12g |

| 品名 | 型番 | 材質 | 寸法 | 重量 |
|---------|-------------|---------|-------------|-------|
| エルボユニオン | ESIL-0604-3 | SUS316L | R3/8" x 6mm | 0.12g |

| 品名 | 型番 | 材質 | 寸法 | 重量 |
|---------|-------------|---------|-------------|-------|
| エルボユニオン | ESIL-0604-3 | SUS316L | R3/8" x 6mm | 0.12g |

仕様

| | | | |
|--------|-----------|---------|------------------------|
| メーカー | アオイ | 型番 | ESIL-0604-3 |
| シリーズ | es-fit | 用途 | エルボユニオン |
| チューブ外径 | 6mm | チューブ内径 | 4mm |
| 使用流体 | 空気、水、薬品など | 使用温度 | 空気: -65~260℃、水: 0~100℃ |
| 取付ねじ | R3/8" | 推奨締付トルク | 22~24N・m |
| 材質 | SUS316L | | |

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

ナットとスリーブが一体化した構造の為、作業効率が向上。

配管時のチューブがねじれにくいです。

繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。

禁油処理をおこなっています。

材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。

流量特性に優れた継手。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.