品番: EA425FC-10

品名:10mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)



販売価格	3,050円(税抜)/3,355円(税込)				
カタログ価格	3,050円(税抜)/3,355円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/07/24 08:26現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1067ページ				







仕様

メーカー	アオイ	型番	ess-1065-0
シリーズ	es-fit	用途	ストレートユニオン
チューブ外径	10mm	チューブ内径	6.5mm
使用流体	空気、水、薬品など	使用温度	空気:-65~260℃ 水:0~100℃
材質	SUS316		

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

ナットとスリーブが一体した構造の為、作業効率が向上。

配管時のチューブがねじれにくいです。

繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。

禁油処理をおこなっています。

材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。

流量特性に優れた継手。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.