

品番：EA425HA-102

品名：10mmxR 1/4" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,870円(税抜) / 3,157円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,870円(税抜) / 3,157円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/13 02:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1030ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|---|--------|-------------------|
| メーカー | フロウエル(Flowell) | 型番 | 30-10MC4-C |
| チューブサイズ | 10mm | ねじサイズ | R1/4" |
| 最高圧力(23℃時) | 0.6MPa | 最高使用温度 | 100℃ |
| 材質 | ボディ:フッ素樹脂(PTFE) ナット:フッ素樹脂(ECTFE) | 適応チューブ | PFA・PTFEフッ素樹脂チューブ |
| 耐薬品性 | セッティングが簡単。(特殊工具を用いなくて施工が可能、テーパー収縮シール方式) | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.