


品番 : EA425HB-104

品名 : 10mmxR 1/2" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)



販売価格	6,940円(税抜) / 7,634円(税込)		
カタログ価格	6,940円(税抜) / 7,634円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 03:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1030ページ		



#### 仕様

メーカー	フロウエル(Flowell)	型番	30-10ME8-C
チューブサイズ	10mm	ねじサイズ	R1/2"
最高圧力(23℃時)	0.6MPa	最高使用温度	100℃
材質	ボディ:フッ素樹脂(PTFE) ナット:フッ素樹脂(ECTFE)	適応チューブ	PFA・PTFEフッ素樹脂チューブ
耐薬品性	セッティングが簡単。(特殊工具を用いなくて施工が可能、テーパー収縮シール方式)		

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.