


品番 : EA425KP-2

品名 : Rc1/4" パネルユニオン



販売価格	995円(税抜)／1,095円(税込)		
カタログ価格	995円(税抜)／1,095円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/12/15 19:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1071ページ		



## 仕様

メーカー	潤工社	型番	PF-1/4-1/4-BS
用途	空気圧配管、水圧配管、油圧配管	材質	黄銅
使用温度	空気:-20~60°C 水・油:0~60°C	最高使用圧力	チューブ最高使用圧力に準拠
ねじサイズ	Rc1/4"	六角対辺	21mm
最大パネル厚	7mm	推奨締付けトルク	9~12N·m
重量	39g		

チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます

### 【チューブ接続方法】

- ①チューブを直角に切断し、袋ナットをゆるめ、チューブを本体の底にあたるまで挿し込み、袋ナットの手締めを行って下さい。
- ②その後スパナにて本締めして下さい。
- ③ナイロンチューブの場合手締め後にスパナで1.5回転、ポリウレタンチューブの場合2回転締付けて下さい。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.