


品番 : EA425KP-3

品名 : Rc3/8" パネルユニオン



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,290円(税抜) / 1,419円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,290円(税抜) / 1,419円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/04/05 07:59現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1030ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |                           |          |               |
|--------|---------------------------|----------|---------------|
| メーカー   | 潤工社                       | 型番       | PF-3/8-3/8-BS |
| 用途     | 空気圧配管、水圧配管、油圧配管           | 材質       | 黄銅            |
| 使用温度   | 空気: -20~60℃<br>水・油: 0~60℃ | 最高使用圧力   | チューブ最高使用圧力に準拠 |
| ねじサイズ  | Rc3/8"                    | 六角対辺     | 25mm          |
| 最大パネル厚 | 7mm                       | 推奨締付けトルク | 17~21N・m      |
| 重量     | 59g                       |          |               |

チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます

#### 【チューブ接続方法】

- ①チューブを直角に切断し、袋ナットをゆるめ、チューブを本体の底にあたるまで挿し込み、袋ナットの手締めを行って下さい。
- ②その後スパナにて本締めして下さい。
- ③ナイロンチューブの場合手締め後にスパナで1.5回転、ポリウレタンチューブの場合2回転締付けて下さい。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.