


品番 : EA425LA-122

品名 : R 1/4"x12mm ユニオン(ハーフ/黄銅製)



販売価格	415円(税抜) / 457円(税込)		
カタログ価格	415円(税抜) / 457円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/13 02:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1030ページ		



仕様

メーカー	潤工社	型番	PN-12X9-PT1/4-BS
用途	空気圧配管、水圧配管、油圧配管	材質	黄銅
使用温度	空気: -20~60℃ 水・油: 0~60℃	最高使用圧力	チューブ最高使用圧力に準拠
適用チューブ(外径×内径)	12×9mm	ねじサイズ	R1/4"
六角対辺	17・19mm	有効断面積	34mm ²
Rねじ締付けトルク	11.8~13.7N・m	重量	40g

チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締む機構ですので確実な接続ができます

【チューブ接続方法】

- ①チューブを直角に切断し、袋ナットをゆるめ、チューブを本体の底にあたるまで挿し込み、袋ナットの手締めを行って下さい。
- ②その後スパナにて本締めして下さい。
- ③ナイロンチューブの場合手締め後にスパナで1.5回転、ポリウレタンチューブの場合2回転締付けて下さい。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

