

品番：EA425LA-61

品名：R 1/8"x 6mm ユニオン(ハーフ/黄銅製)



販売価格	190円(税抜) / 209円(税込)		
カタログ価格	190円(税抜) / 209円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/06/13 01:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1030ページ		



仕様

メーカー	潤工社	型番	PN-6X4.5-PT1/8-BS
用途	空気圧配管、水圧配管、油圧配管	材質	黄銅
使用温度	空気：-20～60℃ 水・油：0～60℃	最高使用圧力	チューブ最高使用圧力に準拠
適用チューブ(外径×内径)	6×4.5mm	ねじサイズ	R1/8"
六角対辺	10・12mm	有効断面積	7.5mm ²
Rねじ締付けトルク	6.8～8.8N・m	重量	14g

チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます

【チューブ接続方法】

- ①チューブを直角に切断し、袋ナットをゆるめ、チューブを本体の底にあたるまで挿し込み、袋ナットの手締めを行って下さい。
- ②その後スパナにて本締めして下さい。
- ③ナイロンチューブの場合手締め後にスパナで1.5回転、ポリウレタンチューブの場合2回転締付けて下さい。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

