


品番 : EA425LB-102

品名 : R 1/4"x10mm ユニオン(エルボ` / 黄銅製)



販売価格	560円(税抜) / 616円(税込)		
カタログ価格	560円(税抜) / 616円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/13 02:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1030ページ		



#### 仕様

メーカー	潤工社	型番	PL-10X7.5-PT1/4-BS
用途	空気圧配管、水圧配管、油圧配管	材質	黄銅
使用温度	空気: -20~60℃ 水・油: 0~60℃	最高使用圧力	チューブ最高使用圧力に準拠
適用チューブ(外径×内径)	10×7.5mm	ねじサイズ	R1/4"
六角対辺	17mm	有効断面積	24mm <sup>2</sup>
Rねじ締付けトルク	11.8~13.7N・m	重量	42g

チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます

#### 【チューブ接続方法】

- ①チューブを直角に切断し、袋ナットをゆるめ、チューブを本体の底にあたるまで挿し込み、袋ナットの手締めを行って下さい。
- ②その後スパナにて本締めして下さい。
- ③ナイロンチューブの場合手締め後にスパナで1.5回転、ポリウレタンチューブの場合2回転締付けて下さい。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

