

品番 : EA425LB-81

品名 : R 1/8"x 8mm ユニオン(エルボ / 黄銅製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 450円(税抜) / 495円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 450円(税抜) / 495円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/06/13 03:04現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1030ページ                      |      |   |



#### 仕様

|               |                           |        |                     |
|---------------|---------------------------|--------|---------------------|
| メーカー          | 潤工社                       | 型番     | PL-8X6-PT1/8-BS     |
| 用途            | 空気圧配管、水圧配管、油圧配管           | 材質     | 黄銅                  |
| 使用温度          | 空気: -20~60℃<br>水・油: 0~60℃ | 最高使用圧力 | チューブ最高使用圧力に準拠       |
| 適用チューブ(外径×内径) | 8×6mm                     | ねじサイズ  | R1/8"               |
| 六角対辺          | 14mm                      | 有効断面積  | 12.5mm <sup>2</sup> |
| Rねじ締付けトルク     | 6.8~8.8N・m                | 重量     | 24g                 |

チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます

#### 【チューブ接続方法】

- ①チューブを直角に切断し、袋ナットをゆるめ、チューブを本体の底にあたるまで挿し込み、袋ナットの手締めを行って下さい。
- ②その後スパナにて本締めして下さい。
- ③ナイロンチューブの場合手締め後にスパナで1.5回転、ポリウレタンチューブの場合2回転締付けて下さい。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

