


品番：EA425MA-83

品名：R3/8"x 8mm ロータリーストレートユニオン



販売価格	2,470円(税抜) / 2,717円(税込)		
カタログ価格	2,470円(税抜) / 2,717円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 11:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1028ページ		



仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	RC8-03
用途	機器の揺動部、回転部に配管可能なフ ンタッチ継手	チューブ外径	φ8mm
取付ねじ	R3/8"	形状	ストレート
使用流体	空気	最高使用圧力	1.0MPa
使用真空圧力	-100kPa	使用温度	0~60℃(凍結なきこと)
許容回転数	400rpm	材質	樹脂部:PBT 金属部:黄銅(クロムメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR・FKM
重量	39g		
回転部にベアリングを使用しておりますので揺動部、回転部に使用可能			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.