


品番 : EA425MA-83

品名 : R3/8"x 8mm ロータリーストレートユニオン



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,470円(税抜) / 2,717円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,470円(税抜) / 2,717円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/05/03 10:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1070ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |                             |        |   |
|--------|-----------------------------|--------|---|
| メーカー   | 日本ピスコ(PISCO)                | 型番     | RC8-03  |
| 用途     | 機器の揺動部、回転部に配管可能なフ<br>ンタッチ継手 | チューブ外径 | φ8mm  |
| 取付ねじ   | R3/8"                       | 形状     | ストレート   |
| 使用流体   | 空気                          | 最高使用圧力 | 1.0MPa  |
| 使用真空圧力 | -100kPa                     | 使用温度   | 0~60℃(凍結なきこと)   |
| 許容回転数  | 400rpm                      | 材質     | 樹脂部:PBT<br>金属部:黄銅(クロムメッキ)<br>開放リング:POM<br>シールゴム:NBR・FKM |
| 重量     | 39g                         |        |   |

回転部にベアリングを使用しておりますので揺動部、回転部に使用可能

RoHS2対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.