品番: EA425NA-10

品名: 10mm ワンタッチ型ソケット(20型)



販売価格	1,040円(税抜)/1,144円(税込)				
カタログ価 格	1,040円(税抜)/1,144円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>10</b> (2025/12/16 15:49現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1069ページ				





## 仕様

11_fix					
メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	CPS20-10B		
チューブ外径	10mm	使用流体	空気		
最高使用圧力	0.9MPa	使用真空圧力	-100kPa		
使用温度	0~60℃(凍結なきこと)	カラー	黒		
材質	樹脂:PBT·POM 開放リング:POM シールゴム:NBR	重量	28g		
ワンタッチ継手付ストレートタイプ					

小型・軽量で片手操作可能なカップリング

他社とのカップリングとも互換性あり

エア配管の着脱を頻繁に行う部位に最適!

RoHS2対応品

## 株式会社エスコ