


品番：EA425NA-10

品名：10mm ワンタッチ型ソケット(20型)



販売価格	1,040円(税抜) / 1,144円(税込)		
カタログ価格	1,040円(税抜) / 1,144円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/24 12:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1028ページ		



仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	CPS20-10B
チューブ外径	10mm	使用流体	空気
最高使用圧力	0.9MPa	使用真空圧力	-100kPa
使用温度	0~60℃(凍結なきこと)	カラー	黒
材質	樹脂:PBT・POM 開放リング:POM シールゴム:NBR	重量	28g
ワンタッチ継手付ストレートタイプ			
小型・軽量で片手操作可能なカップリング			
他社とのカップリングとも互換性あり			
エア配管の着脱を頻繁に行う部位に最適!			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.