


品番：EA425NF-10

品名：10mm ワンタッチ型プラグ(20型/エルボ)



販売価格	380円(税抜) / 418円(税込)		
カタログ価格	380円(税抜) / 418円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/04/22 11:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1028ページ		



仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	CPP20L-10B
チューブ外径	10mm	使用流体	空気
最高使用圧力	0.9MPa	使用真空圧力	-100kPa
使用温度	0~60℃(凍結なきこと)	カラー	黒
材質	本体樹脂:PBT(ガラス入り) 開放リング:POM シールゴム:NBR	重量	15g
20型ワンタッチ継手付エルボ			
小型・軽量で片手操作可能なカップリング			
他社とのカップリングとも互換性あり			
エア配管の着脱を頻繁に行う部位に最適			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.