


品番：EA425PA-2

品名：4mm・12.5L/min 真空発生器



販売価格	2,200円(税抜) / 2,420円(税込)		
カタログ価格	2,200円(税抜) / 2,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 10:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1029ページ		



仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	VUH07-44A
適用チューブ	φ4mm	使用流体	空気
使用圧力範囲	0.15~0.7MPa	定格供給圧力	0.5MPa
使用温度範囲	0~60℃(凍結なきこと)	到達真空度	-92kPa
吸込流量	12.5L/min	消費流量	23L/min
材質	本体樹脂:PBT 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR	重量	20g

管形ユニオンストレートタイプ(大気開放)

圧縮空気から真空への交換がワンライン可能

ワークを搬送させるための必需品

圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワークの搬送に利用できます。

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

