

品番 : EA425PF-61

品名 : 6mm/ 4.7cm² 正負圧用ユニオンフィルタ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,900円(税抜) / 2,090円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,900円(税抜) / 2,090円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/13 01:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1029ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---|---------------|--------------------|
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | SFU1-66 |
| チューブ外径 | 6mm | フィルタサイズ(濾過面積) | 4.7cm ² |
| 使用流体 | 空気 | 最高使用圧力 | 1.0MPa(20℃時) |
| 使用真空圧力 | -100kPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
| 濾過精度 | 5μm(捕集効率:95%) | 使用温度範囲 | 0~50℃(凍結なきこと) |
| 材質 | 本体樹脂:PBT 開放リング:POM カバー:PCTG シールゴム:NBR エレメント:PVF | 重量 | 8.5g |

ユニオンストレートタイプ

正圧、負圧で使用できるインラインフィルタ

正圧使用において、プレフィルタとしての使用に最適

エレメント交換時の作業が工具不要で簡単!メンテナンスが容易!

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.