


品番：EA425SA-110

品名：10mmx10mmx10mm 3方向切換バルブ



販売価格	2,420円(税抜)／2,662円(税込)		
カタログ価格	2,420円(税抜)／2,662円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/24 12:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1029ページ		



仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	HBV10-10
チューブ外径	10×10mm	使用流体	空気
使用圧力範囲	0～0.7MPa	使用真空圧力	－100kPa
使用温度範囲	0～60℃(凍結なきこと)	材質	本体樹脂:PBT(ガラス入り) 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR
重量	50g		
ユニオンタイプ			
ワンタッチ継手内蔵3ポート切換弁			
コックを90° 廻すと流路が切り替わります。			
軽量・コンパクト設計			
操作性に優れ流路の切り換えが簡単			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

