


品番 : EA425SL-11

品名 : R1/8"xR1/8" 開閉バルブ(残圧排気機能付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,540円(税抜) / 1,694円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,540円(税抜) / 1,694円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/13 05:31現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1029ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                                |   |           |                |
|--------------------------------|---|-----------|----------------|
| メーカー                           | 日本ピスコ(PISCO)  | 型番        | HV01-01        |
| 入力側(取付ねじ)                      | R1/8"   | 出力側(取付ねじ) | R1/8"          |
| 使用流体                           | 空気  | 最高使用圧力    | 1.0MPa         |
| 使用真空圧力                         | -100kPa   | 使用温度範囲    | 0~60°C(凍結なきこと) |
| 材質                             | 本体樹脂:PBT<br>金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)<br>ハンドル:POM<br>シールゴム:NBR | 重量        | 35g            |
| 3方弁タイプ(排気機能有り)                 |   |           |                |
| 機器への空気圧入力を開閉                   |   |           |                |
| タンク等残圧を排気したくない機器のエア供給用として適します。 |   |           |                |
| RoHS2対応品                       |   |           |                |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.