


品番：EA425TB-41

品名：4mm ミニボールバルブ



販売価格	1,050円(税抜) / 1,155円(税込)		
カタログ価格	1,050円(税抜) / 1,155円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 17:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1029ページ		



#### 仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	BVC01-4
チューブ外径	4mm	ねじサイズ	R1/8"
使用流体	空気	最高使用圧力	0.7MPa
使用真空圧力	-100kPa	使用温度範囲	0~60°C(凍結なきこと)
有効断面積	3.8mm <sup>2</sup>	ポート数	2
材質	本体樹脂部:PBT 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR	重量	15g

機器への空気圧入力を開閉

オリフィス径が大きく、流量損失が小さい

レバーに目盛りが付いており簡単な流量調整が可能

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

