品番: EA425TC-41

品名:4mm ミニボールバルブ



販売価格	<b>1,640円</b> (税抜)/ 1,804円(税込)				
カタログ価 格	1,640円(税抜)/1,804円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/12/16 16:07現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1070ページ				







## 仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	BVLC01-4
チューブ外径	4mm	ねじサイズ	R1/8"
使用流体	空気	最高使用圧力	0.7MPa
使用真空圧力	-100kPa	使用温度範囲	0~60℃(凍結なきこと)
有効断面積	4mm <sup>d</sup>	材質	本体樹脂部: PBT 金属部: 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 開放リング: POM シールゴム: NBR
重量	21g		

レバーに目盛り付。簡単な流量調整が可能

機器への空気圧入力を開閉

水を流す事も可能

※使用流体が水の時は、次の条件を必ず守ってください。

- ・水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力いかに抑えて使用してください。
- ・一般水道水は使用可能です。
- ・水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

RoHS2対応品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.