


品番 : EA425TL-8

品名 : 8mm ボールバルブ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,280円(税抜) / 2,508円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,280円(税抜) / 2,508円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2025/12/14 21:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1070ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|--------|--------------|
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | BVU20-0808 |
| チューブ外径 | 8mm | 使用流体 | 空気 水(条件有) |
| 最高使用圧力 | 0.9MPa | 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0~60°C(凍結なきこと) | 有効断面積 | 20.5mm² |
| 材質 | 本体樹脂部:PPS(GF30%) 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR | 重量 | 41g |

機器への空気圧入力を開閉

水を流す事も可能

※使用流体が水の時、次の条件を必ず守ってください。

- ・サージ圧力最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
- ・一般水道水は使用可能。
- ・インサートリングを必ずご使用ください。

RoHS2対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.