


品番：EA425TM-62

品名：R1/4"x 6mm ボールバルブ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,760円(税抜) / 1,936円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,760円(税抜) / 1,936円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/22 11:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1029ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------------|--------|--|
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | BVC20-0602 |
| チューブ外径 | 6mm | ねじサイズ | R1/4" |
| 使用流体 | 空気 水(条件有) | 最高使用圧力 | 0.9MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa | 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) |
| 有効断面積 | 11.5mm ² | 材質 | 本体樹脂部:PPS(GF30%) 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR |
| 重量 | 59g | | |

機器への空気圧入力を開閉

水を流す事も可能

- ※使用流体が水の際は、次の条件を必ず守ってください。
- ・水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
 - ・一般水道水は使用可能です。
 - ・水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.