

品番：EA425TN-62

品名：R1/4"x 6mm ボールバルブ



販売価格	2,560円(税抜)／2,816円(税込)		
カタログ価格	2,560円(税抜)／2,816円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/08/02 19:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1070ページ		

仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	BVLC20-0602
チューブ外径	6mm	ねじサイズ	R1/4”
使用流体	空気、水(条件有)	最高使用圧力	0.9MPa
使用真空圧力	－100kPa	使用温度範囲	0～60℃(凍結なきこと)
有効断面積	20mm ²	材質	本体樹脂部:PPS(GF30%) 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR
重量	60g		
機器への空気圧入力を開閉			
水を流す事も可能			
※使用流体が水の時は、次の条件を必ず守ってください。 ・水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。 ・一般水道水は使用可能です。 ・水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。			
RoHS2対応品			

