品番：EA425TP-10

品名：10mm ボールバルブ

販売価格	2,850円（税抜）／ 3,135円（税込）			
カタログ価格	2,850円（税抜）／3,135円(税込)			
在庫数	最新在庫：2　（2025/05/13 01:51現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1070ページ			



仕様

メーカー	日本ピスコ（PISCO）	型番	BVLU60-1010
形状	ユニオンエルボ	チューブ外径	10mm
使用流体	空気、水（条件有）	最高使用圧力	0.9MPa
使用真空圧力	−100kPa	使用温度範囲	0～60℃（凍結なきこと）
材質	本体樹脂部：PPS（GF30%） 金属部：黄銅（無電解ニッケルメッキ） 開放リング：POM シールゴム：NBR	有効断面積	60m㎡
重量	107g		
機器への空気圧入力を開閉			
水を流す事も可能			
※使用流体が水の時は、次の条件を必ず守ってください。 ・水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。 ・一般水道水は使用可能です。 ・水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.