


品番 : EA426AF-106

品名 : Rc1/8"x 6 mm リングジョイント(2個)



販売価格	840円(税抜) / 924円(税込)		
カタログ価格	840円(税抜) / 924円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/20 22:16現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RF-1106
材質	真鍮(C3604BD)	ねじサイズ(d1)	Rc(PT)1/8"
銅管外径(φD)	6mm	サイズ(mm)	B1:14、B2:12、d2:PF1/8、L:27
使用温度範囲	-50~150℃	使用流体	空気・水・油
最高使用圧力	3.45MPa	入数	2個
銅管用継手			
リング玉1個付属(リングジョイント1個につき)			
使用温度範囲	-50~150°		

#### 代替品

	品番 EA426AF-21 コメント 入数変更
--	----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

