


品番：EA426AF-108

品名：Rc1/8"x 8 mm リングジョイント(2個)



販売価格	840円(税抜)／ 924円(税込)		
カタログ価格	840円(税抜)／924円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/20 19:00現在）		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ			



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RF-1108
材質	真鍮(C3604BD)	ねじサイズ(d1)	Rc(PT)1/8"
銅管外径(φD)	8mm	サイズ(mm)	B1:14、B2:17、d2:PF1/4、L:31
使用温度範囲	-50～150℃	使用流体	空気・水・油
入数	2個		
銅管用継手			
リング玉1個付属(リングジョイント1個につき)			
最高使用圧力	3.45MPa	使用温度範囲	-50～150°

代替品

	品番 コメント	EA426AF-22 入数変更
--	------------	--------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

