


品番：EA426AG-13

品名：R 1/8"x9.53mm リングジョイント(2個)



販売価格	730円(税抜)／ 803円(税込)		
カタログ価格	730円(税抜)／803円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/06 07:42現在）		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ			



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RS-1103
材質	真鍮 (C3604BD)	ねじサイズ(d1)	R(PT)1/8”
銅管外径(φD)	9.53mm (3/8”)	サイズ(mm)	B1:17、B2:21、d2:PF3/8、L:34
使用温度範囲	-50～150℃	使用流体	空気・水・油
入数	2個		
銅管用継手			
リング玉1個付属(リングジョイント1個につき)			
最高使用圧力	3.45MPa	使用温度範囲	-50～150°

代替品

	品番	EA426AG-54
	コメント	入数変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

