品番：EA426AG-38

品名：R 3/8"x 8 mm リングジョイント(2個)



販売価格	620円（税抜）／ 682円（税込）			
カタログ価格	620円（税抜）／682円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/05/29 08:26現在）			
商品入数	2	販売単位	袋	
カタログページ				



仕様

メーカー	アソー（ASOH）	型番	RS-1308
材質	真鍮（C3604BD）	ねじサイズ(d1)	R(PT)3/8”
銅管外径(φD)	8mm	サイズ(mm)	B1：17、B2：17、d2：PF1/4、L：36
使用温度範囲	-50～150℃	使用流体	空気・水・油
入数	2個		
銅管用継手			
リング玉1個付属(リングジョイント1個につき)			
最高使用圧力	3.45MPa	使用温度範囲	-50～150˚

代替品

品番　EA426AG-64

コメント　入数変更

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.