


品番：EA426AG-51

品名：R 1/8" x 6 mm リングジョイント



販売価格	265円(税抜) / 292円(税込)		
カタログ価格	265円(税抜) / 292円(税込)		
在庫数	最新在庫: 90 (2026/03/24 12:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領
■継ぎリングジョイントの取り付け位置で押し込み止めを調整した際、Oリングが1/2～1回回転するまで完全に締め付けして下さい。締め付けの過剰、不足は漏れの原因となります。また、締め付けは変形によるOリングの劣化や破損につながる事象の発生原因となります。

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RS-1106
取付ねじ	R1/8"	適用管外径	6mm
本体六角対辺	12mm	ナット六角対辺	12mm
全長	27mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個

外ねじリングジョイント

銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉1個付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.