

品番：EA426AG-55

品名：R 1/8"x 10 mm リングジョイント



販売価格	555円(税抜)／ 611円(税込)		
カタログ価格	555円(税抜)／611円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/24 13:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RS-1110
取付ねじ	R1/8”	適用管外径	10mm
本体六角対辺	17mm	ナット六角対辺	21mm
全長	33mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	－50～150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個
外ねじリングジョイント			
銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のジョイントです。			
専用工具を使わずに接続が可能です。			
リング玉1個付属			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.