

品番：EA426AG-62

品名：R 3/8" x 6 mm リングジョイント



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 460円(税抜)／ 506円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 460円(税抜)／506円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 24 (2026/03/24 13:41現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1032ページ                       |      |   |



仕様

|        |            |         |           |
|--------|------------|---------|-----------|
| メーカー   | アソー (ASOH) | 型番      | RS-1306   |
| 取付ねじ   | R3/8”      | 適用管外径   | 6mm       |
| 本体六角対辺 | 17mm       | ナット六角対辺 | 17mm      |
| 全長     | 35mm       | 使用圧力    | 3.45MPa以下 |
| 使用温度   | －50～150℃   | 使用流体    | 空気・水・油    |
| 材質     | 真鍮         | 入数      | 1個        |

外ねじリングジョイント

銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉1個付属