


品番：EA426AG-63

品名：R 3/8"x6.35mm リングジョイント



販売価格	460円(税抜) / 506円(税込)		
カタログ価格	460円(税抜) / 506円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/24 13:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領
■銅管リングジョイントの取付けは、必ず位置合わせを行い、締め付け作業は締め付けトルクを厳密に守って行ってください。締め付けトルクが不足すると、締め付け不足による漏れや、締め付け過剰による締め付け部の変形や破損の原因となります。

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RS-1302
取付ねじ	R3/8"	適用管外径	6.35mm
本体六角対辺	17mm	ナット六角対辺	17mm
全長	35mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個

外ねじリングジョイント

銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉1個付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.