

品番：EA426AG-64

品名：R 3/8" x 8 mm リングジョイント



販売価格	350円(税抜)／ 385円(税込)		
カタログ価格	350円(税抜)／385円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2025/12/16 20:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1073ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RS-1308
取付ねじ	R3/8”	適用管外径	8mm
本体六角対辺	17mm	ナット六角対辺	17mm
全長	36mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	－50～150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個

外ねじリングジョイント

銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉1個付属