


品番：EA426AG-65

品名：R 3/8"x9.53mm リングジョイント



販売価格	555円(税抜) / 611円(税込)		
カタログ価格	555円(税抜) / 611円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/24 13:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領
■継手リングジョイントの穴へ止まる位置まで押し込み、締め付けを完了させた後、リング玉を1個～1個半程度まで穴に押し込んで下さい。締め付けの度合い、締め付けには注意して下さい。また、締め付けは変形による締め付けのゆるみや漏れなどによる事故の原因を発生させる原因となります。

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RS-1303
取付ねじ	R3/8"	適用管外径	9.53mm
本体六角対辺	17mm	ナット六角対辺	21mm
全長	27mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個

外ねじリングジョイント

銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉1個付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.