


品番 : EA426AG-68

品名 : R 3/8"x12.7mm リングジョイント



販売価格	950円(税抜)／1,045円(税込)		
カタログ価格	950円(税抜)／1,045円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/03/24 13:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



■鋼線をリングナットの穴へ止める位置まで押し込み、ナットを手で締めつけた後、スナッチで1回転するまで徐々に締め付けを下していく。接合部の腐、打傷、高負荷には注意して下す。また、過度の締め付けは変形による液れの原因や残留応力による事後の応力腐食割れを引き起こす原因にもなる。

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RS-1304
取付ねじ	R3/8”	適用管外径	12.7mm
本体六角対辺	22mm	ナット六角対辺	24mm
全長	27mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	－50～150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個

外ねじリングジョイント

銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉1個付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.