


品番：EA426AL-10A

品名：10 x 10 mm リングジョイント(エルボ)



販売価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
カタログ価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/04/03 16:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1033ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領  
■銅管リングジョイントの取り付け位置を決定する際は、必ず銅管継手(リングジョイント)の仕様書を確認してください。また、銅管継手(リングジョイント)の仕様書に記載されている注意事項を必ず遵守してください。

### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RL-2310
適用管外径	10mm	ナット六角対辺	21mm
使用圧力	3.45MPa以下	使用温度範囲	-50~150℃
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮
入数	1個		
エルボタイプの両口リングジョイント			
銅管用継手			
リング玉2個付属			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.