

品番：EA426AS-7

品名：12.7x12.7mm リングジョイント(両口ロックナット付)



販売価格	1,630円(税抜) / 1,793円(税込)		
カタログ価格	1,630円(税抜) / 1,793円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/10 19:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1073ページ		



銅製継手(リングジョイント)作業要領  
■継手(リングジョイント)の取り付けは、必ずしも、止まる位置まで押し込み、ロックナットを締め付ける必要はありません。手で押入るまで十分に押し込んで下さい。その後、締め付けを、目視・触覚にて確認して下さい。締め付けが不足している場合、締め付けが過度による液漏れの原因となります。

### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RW-2404
適用管外径	12.7mm	本体六角対辺	22mm
ナット六角対辺	24mm	ロックナット六角対辺	23mm
全長	74mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮		

両口ロックナット付リングジョイント

壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.