


品番 : EA426AV-22

品名 : R 1/4"x10mm リングジョイント



販売価格	460円(税抜) / 506円(税込)		
カタログ価格	460円(税抜) / 506円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/04 11:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領
■ 銅管をリングジョイントの穴へ止まる位置まで押し込み、ナットを締め付ける。その後、ナットを2～3回回転させる。この作業により、銅管と樹脂製スリーブとの間に密着が生まれ、漏れ防止が図れます。

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OF-411
ねじサイズ	R1/4"	銅管外径	10mm
全長	29mm	最高使用圧力	0.6MPa
使用温度範囲	-20~60℃	使用流体	JIS1号灯油(白灯油)
材質	本体:真鍮 スリーブ:樹脂		

φ10mm銅管用継手

樹脂製スリーブ

押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.