品番: EA426AV-23

品名: R 3/8"x10mm リングジョイント



販売価格	510円(税抜)/561円(税込)				
カタログ価 格	510円(税抜)/561円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/09 04:50現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1073ページ				







## 仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OF-412
ねじサイズ	R3/8"	銅管外径	10mm
全長	27mm	最高使用圧力	0.6MPa
使用温度範囲	-20~60℃	使用流体	JIS1号灯油(白灯油)
材質	本体:真鍮 スリーブ:樹脂		

## $\phi$ 10mm銅管用継手

樹脂製スリーブ

押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.