


品番：EA426AV-23

品名：R 3/8"x10mm リングジョイント



販売価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
カタログ価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/04 11:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領  
■ 銅管をリングジョイントの穴へ止まる位置まで押し込み、ナットを締める。その後、ナットを2～3回回転させる。この時、樹脂製のスリーブが銅管の内径に密着し、銅管とナットとの間に隙間が生じないようにする。また、締めすぎると銅管が変形する可能性があるため、締めすぎに注意してください。

#### 仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OF-412
ねじサイズ	R3/8"	銅管外径	10mm
全長	27mm	最高使用圧力	0.6MPa
使用温度範囲	-20~60℃	使用流体	JIS1号灯油(白灯油)
材質	本体:真鍮 スリーブ:樹脂		
φ10mm銅管用継手			
樹脂製スリーブ			
押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.