


品番 : EA426AV-3

品名 : R 3/8"x 8mm リングジョイント



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 455円(税抜) / 501円(税込) | | |
| カタログ価格 | 455円(税抜) / 501円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/13 05:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1032ページ | | |



銅管継手(リングジョイント)作業要領
■継手をリングジョイントの穴へ止まる位置まで押し込み、ナットを締める事で銅管と樹脂スリーブが一体化します。締めすぎると樹脂スリーブが破損する可能性があります。締めすぎると樹脂スリーブが破損する可能性があります。締めすぎると樹脂スリーブが破損する可能性があります。

仕様

| | | | |
|---------------------------------|------------------|--------|--------------|
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | OF-409 |
| ねじサイズ | R3/8" | 銅管外径 | 8mm |
| 全長 | 28mm | 最高使用圧力 | 0.6MPa |
| 使用温度範囲 | -20~60℃ | 使用流体 | JIS1号灯油(白灯油) |
| 材質 | 本体:真鍮 スリーブ:樹脂 | | |
| φ8mm銅管用継手 | | | |
| 樹脂製スリーブ | | | |
| 押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.