


品番 : EA426AV-4

品名 : R 1/2"x 8mm リングジョイント



販売価格	460円(税抜) / 506円(税込)		
カタログ価格	460円(税抜) / 506円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/04 11:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領  
■継手をリングジョイントの穴へ止まる位置まで押し込み、ナットを締める事で銅管と樹脂スリーブが密着します。その後、ナットを2〜3回締める事で銅管と樹脂スリーブが密着します。また、締めすぎによる銅管の破損や樹脂スリーブの破損を防止します。

### 仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OF-410
ねじサイズ	R1/2"	銅管外径	8mm
全長	29.5mm	最高使用圧力	0.6MPa
使用温度範囲	-20~60℃	使用流体	JIS1号灯油(白灯油)
材質	本体:真鍮 スリーブ:樹脂		
φ8mm銅管用継手			
樹脂製スリーブ			
押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.