


品番：EA426AW-1

品名：φ8mm リングエルボ



販売価格	510円(税抜) / 561円(税込)		
カタログ価格	510円(税抜) / 561円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/13 05:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領
■継手(リングジョイント)の穴へ止まる位置まで押し込み、ナットを締め付け、その後、28mmの長さで28mmの長さの樹脂製スリーブを2~3回転回す事で銅管を接続します。
※締め付けすぎると銅管の破損の原因となります。また、締め付け不足による漏れの原因となります。

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OF-425
銅管外径	8mm	全長	28mm
最高使用圧力	0.6MPa	使用温度範囲	-20~60℃
適用流体	JIS1号灯油(白灯油)	材質	本体:真鍮 スリーブ:樹脂
90°配管に使用			
樹脂製スリーブ			
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.